

Garant**Čelný unášač s Morseho kuželom/valcový, Typ: D32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 327465 D32 |
| GTIN | 4067263558156 |
| Trieda položky | 31G |

Popis**Prevedenie:**

Čelný unášač s pružiacim strediacim hrotom. Upnutie strediaceho hrotu pri čelnom kontakte unášacieho kotúča zaisťuje stabilnú upínaciu situáciu bez vôle. Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti úplne brúsenou mechanikou, bez strediaceho hrotu a unášacích kotúčov, vhodné pre pravý a ľavý chod. Kompletne mechanická nadstavba s pružinovou silou. Žiadny únik v dôsledku hydraulickej kvapaliny. Priame upnutie na hlave na prevýšenom páse je možné v mäkkých tvarovaných čelistiach.

Vhodné pre:

Hroty sústruhu č. 321720, 321750 a 321770.

Zvláštne príslušenstvo:

Unášacie kotúče č. 327470 – 327486 a staré vyhotovenie č. 327601 – 327651, strediaci hrot č. 327488, kuželové puzdrá č. 327492.

Technický opis

| | |
|-------------------------|---------|
| maximálny Ø telesa | 75 mm |
| Hmotnosť | 2,3 kg |
| Prevedenie | valcové |
| Ø stopky D _s | 55 mm |
| Dĺžka C | 148 mm |

Druh produktu

Čelný unášač