

Garant**Sada čelných unášačov s Morseho kuželom/valcový, pravý chod, Typ: D32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	327455 D32
GTIN	4067263558118
Trieda položky	31G

Popis**Prevedenie:**

- Čelný unášací kotúč Constant s uhlom špičky 60° na použitie pri sústružení a brúsení.
- Čelný unášač s pružiacim, upínateľným centrovacím hrotom pre stabilnú upínaciu situáciu bez vôle.
- Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti úplne brúsenou mechanikou.
- Perfektné v kombinácii s našimi hrotmi sústruhu č. 321720, 311750 alebo 321770.
- Praktické v systémovom boxe GARANT 630320.

Rozsah balenia:

- 1× základné teleso čelného unášača č. 327465 (vhodné pre pravý a ľavý chod).
- 2× strediaci hrot č. 327488.
- 2× unášacie kotúče č. 327470.

Technický opis

Ø pracovného rozsahu	17 - 32 mm
Ø pracovného rozsahu	26 - 50 mm
Ø centrovacích hrotov	10; 16 mm
Druh produktu	Čelný unášač

Príslušenstvo

Čelný unášač Morseho kuželom/valcový Typ D32	327465 D32
Unášací kotúč priamo ozubený, brúsenýpravý chod Ø pracovného rozsahu 26-50	327470 26-50
Unášací kotúč priamo ozubený, brúsenýpravý chod Ø pracovného rozsahu 17-32	327470 17-32
Strediaci hrot pre čelný unášač Ø centrovacích hrotov D 10	327488 10
Strediaci hrot pre čelný unášač Ø centrovacích hrotov D 16	327488 16