

Garant**Čelný unášač s Morseho kuželom/valcový, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	327465 3
GTIN	4067263558125
Trieda položky	31G

Popis**Prevedenie:**

Čelný unášač s pružiacim strediacim hrotom. Upnutie strediaceho hrotu pri čelnom kontakte unášacieho kotúča zaisťuje stabilnú upínaciu situáciu bez vôle. Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti úplne brúsenou mechanikou, bez strediaceho hrotu a unášacích kotúčov, vhodné pre pravý a ľavý chod. Kompletne mechanická nadstavba s pružinovou silou. Žiadny únik v dôsledku hydraulickej kvapaliny. Priame upnutie na hlave na prevýšenom páse je možné v mäkkých tvarovaných čelistiach.

Vhodné pre:

Hroty sústruhu č. 321720, 321750 a 321770.

Zvláštne príslušenstvo:

Unášacie kotúče č. 327470 – 327486 a staré vyhotovenie č. 327601 – 327651, strediaci hrot č. 327488, kuželové puzdrá č. 327492.

Technický opis

Hmotnosť	2,6 kg
maximálny Ø telesa	75 mm
Prevedenie	Morse kužel'
Ø stopky D _s	67 mm
Dĺžka C	148 mm

Druh produktu

Čelný unášač