

Garant

Unášací kotúč priamo ozubený, brúsený pravý chod, Ø pracovného rozsahu: 13-24mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	327470 13-24
GTIN	4067263558187
Trieda položky	31G

Popis**Prevedenie:**

Unášacie kotúče z vysokolegovanej nástrojovej ocele, **priamo ozubené** s definovanou brúsenou geometriou zubov. Tým presne definované polomery hrán pre dlhšiu životnosť a optimálny úchop.

Vhodné pre:

Základné teleso čelných unášačov č. 327455, 327465.

Upozornenie:

Unášacie kotúče kompatibilné so starými č. 327601/7611/7641/7651 systému CoAE Röh.

Technický opis

k tomu vhodný Ø centrovacích hrotov D	6 mm
Dĺžka C	36 mm
Ø upínacieho obvodu A	12 mm
Ø pracovného rozsahu	13 - 24 mm
Druh produktu	Čelný unášač

