

**Garant**

**Unášací kotúč priamo ozubený, brúsený ľavý chod, Ø pracovného rozsahu: 33-64mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	327472 33-64
GTIN	4067263558293
Trieda položky	31G

**Popis****Prevedenie:**

Unášacie kotúče z vysokolegovanej nástrojovej ocele, **priamo ozubené** s definovanou brúsenou geometriou zubov. Tým presne definované polomery hrán pre dlhšiu životnosť a optimálny úchop.

**Vhodné pre:**

Základné teleso čelných unášačov č. 327455, 327465.

**Upozornenie:**

**Unášacie kotúče kompatibilné so starými č. 327601/7611/7641/7651 systému CoAE Röh.**

**Technický opis**

k tomu vhodný Ø centrovacích hrotov D	16 mm
Ø upínacieho obvodu A	32 mm
Ø pracovného rozsahu	33 - 64 mm
Dĺžka C	30 mm
Druh produktu	Čelný unášač

