


Garant**Unášacia doštička z tvrdokovu pre hnaciu dosku, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	327670 3
GTIN	4067263583677
Trieda položky	31G

Popis**Prevedenie:**

Čelné unášače sú upínacie nástroje v mechanickej výrobe. Slúžia na prenos krútiaceho momentu vretena stroja na obrobok. Pomocou čelných unášačov (nazývané aj unášacie hroty) sa v obrábacích strojoch upínajú hriadele medzi hrotmi. Jedným upnutím je možné obrobiť celý vonkajší obrys obrobku. Uchopením pomocou obrábacích centier môžu byť realizované vysoké požiadavky na obvodovú hádzavosť.

CoAE je konštantný čelný unášač, ktorý sa manuálne upína do sústruhu. Používa sa prevažne na upínacie obrábanie sústružením po celej dĺžke. Komponenty sa upínajú čelnou stranou. V rovnakom upnutí sa môže navyše vykonať opracovanie frézovaním. Jeho výhodou je konštantná upínacia sila, aj pri nerovných čelných plochách alebo väčších odchýlkach od pravouhlosti. Upínač je radiálne bez vôle. Vďaka modulárnej konštrukcii je možné použiť rôzne hroty, ako aj rôzne unášacie kotúče s jedným jediným čelným unášačom a takto obrábať rôzne geometrie. CoAE nahrádza Röhme čelné unášače CoA. Vhodné pre manuálne upínacie obrábacie stroje.

Vhodné pre:

Unášacie kotúče č. 327480 a 327482.

Rozsah balenia:

3 ks karbidové unášacie dosky.

Upozornenie:

kompatibilné s unášacími kotúčmi Röhme č. 327651 21-40, 26-50 a 33-64.

Technický opis

Dĺžka strán	6 mm
Hrúbka	3,2 mm
Počet dosiek	3
Druh produktu	Čelný unášač