



Akumulátorová fréza na rúry, Typ: M12PCSS/0



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078218 M12PCSS/0
GTIN	4058546370350
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová kompaktná rezačka na rúry s nehrdzavejúcou reznou hlavou. **Automatické prispôsobenie** k Ø rúry. **Rýchle rezy**, napr. medená rúra Ø 15 mm za menej ako 3 sekundy. Celková šírka 40 mm, minimálna vzdialenosť od steny 40 mm. Dodáva sa **bez akumulátora a nabíjačky**. Rezač na **rúrky z ušľachtilej ocele** Ø 12 – 28 mm.

Upozornenie:

Akumulátory nájdete od Č. 073814.

Technický opis

Rozsah otáčok	0 - 500 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Označenie výrobcu	M12 PCSS-0
maximálny Ø rúry Med'	12 - 28 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Napätie akumulátora	12 V

maximálny Ø rúry ušľachtilá oceľ	12 - 28 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Druh produktu	Rezačka na rúry