



Akumulátorová teplovzdušná pištoľ, Typ: M18BHG



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078335 M18BHG
GTIN	4058546029432
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Fúkač horúceho vzduchu napájaný batériou s nastavením teploty maximálne 470°

- **Rýchle zahriatie už za 6 sekúnd**
- **LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru**

Rozsah balenia:

Bez akumulátora, bez nabíjačky. Vrátaťe reflektorovej dýzy a redukčnej dýzy.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory, štartovacie súpravy a nabíjačky pre Milwaukee 18-voltový systém pod č. 073808 – č. 073840.

Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
počet teplotných stupňov	1
Teplota vzduchu	470 °C

Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť	670 g
Druh batérie	Li-Ion
Objemový prietok vzduchu	170 l/min
Označenie výrobcu	M18BHG-0
Druh produktu	Teplovzdušná pištoľ