


**Garant****SOMT 083604 PDER, HB7520, Typ: UNI**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214954 UNI
GTIN	4045197674746
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

Zosilnená hrúbka dosky umožňuje jasne tvarovanú geometriu žlabu pre pozitívne správanie pri rezaní a minimalizuje náchylnosť na zlomenie.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

## Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 083604 PDER
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívatelovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	190	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	120	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	110	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		