

**Garant****Torusová frézovacia hlava HPC, HB7820, Ø D h10 / R: 10/0,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	210255 10/0,5
GTIN	4045197606877
Trieda položky	21M

**Popis****Upozornenie:**Normované hodnoty plných drážok pre  $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$ .**Technický opis**

Dĺžka britov $L_2$	7,5 mm
Ø vyvrtavacej hlavy D	10 mm
Dĺžka hlavy l	13 mm
Posuv $f_z$ pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,12 mm
Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,09 mm
Uhlový Polomer	0,5 mm
Veľkosť upínania	10 mm
Počet rezných hrán Z	3
Séria	TopCut
Typ	HB7820
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma

Typ	W
Uhol sklonu zubov	42 Stupeň
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní	1×D pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	áno
Prevedenie stopky	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	580	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	550	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
CuZn	vhodný	350	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		