

**Garant****Univerzálna súprava náradia XXL 70-dielna, Počet dielov: 70****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	685502 70
GTIN	4067263309154
Trieda položky	66H

**Popis****Prevedenie:**

Systémový kufr L-BOXX® z plastu ABS odolného proti nárazom a úderom, úplne chránené proti striekajúcej vode. Robustný prepínací mechanizmus umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie, príp. odpojenie od kufra, ako aj prepravu niekoľkých plastových systémových kufrov do hmotnosti až 40 kg. Kryt s možnosťou zaťaženia až 100 kg, objem naloženia až 25 kg.

**Funkcia:**

IPX4: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov, ale žiadna ochrana pred cudzími predmetmi alebo dotykom.

**Rozsah balenia:**

Nástrčné hlavice 12-hranné: 1 ks Č. 642129 Veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Zástrčné hlavice 6-hranné: 1 ks Č. 643229 Veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-rukoväť: 1 ks č. 641329 veľ. 295

Predĺženie: 1 ks Č. 641029 Veľ. 75; 125; 250

Kardanový kĺb: 1 ks č. 641629 veľ. 1/2

Račňa: 1 ks č. 640025 veľ. 1/2

Zvinovací meter: 1 ks č. 462201 veľ. 2,5

Očko-vidlicový kľúč: 1 ks Č. 613600 Veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Kombinované kliešte: 1 ks č. 700940 veľ. 160  
 Ploché zaoblené kliešte: 1 ks č. 713040 veľ. 200  
 Bočné štiepacie kliešte: 1 ks č. 724840 veľ. 160  
 Plochý skrutkovač: 1 ks Č. 660032 Veľ. 2; 3,5; 5,5; 6,5  
 Skrutkovač na skrutky Phillips: 1 ks Č. 667702 Veľ. 1; 2  
 Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s guľovou hlavou: 1 ks č. 627132 veľ. 9  
 Cutter: 1 ks č. 845020  
 Vložka veka: 1 ks č. 693352  
 Skladovanie v: L-BOXX® Č. 693330 Veľ. 238

**Upozornenie:**

**Dodáva sa s triedeným náradím v L-BOXX®.**

## Technický opis

Hmotnosť	11 kg
Stupeň ochrany krytom IP	IP X4
Počet dielov	70
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Druh produktu	Sortiment nástrojov

## Príslušenstvo

12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11	642129 11
Plastový systémový kufor L-BOXX® prázdny Typ 238	693330 238
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642129 15
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641029 75
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613600 10
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642129 14
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 11	613600 11
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 5	643229 5
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641029 130
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 34	642129 34
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613600 16

Očkoploché klúče Rozmer cez steny 22	613600 22
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 12	643229 12
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 5,5	613600 5,5
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642129 21
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 14	643229 14
Zvinovací meter s priezorom Dĺžka pásu 2,5	462201 2,5
Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými rukoväťami Celková dĺžka 200	713040 200
Kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväte Celková dĺžka 160	700940 160
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 8	613600 8
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 6,5	660030 6,5
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 15	613500 15
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641029 255
Obojstranná račna, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2	640025 1/2
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 17	613600 17
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 6	613600 6
Súprava 6-hranných uhlových klúčov, s pridrznou guľôčkouchrómovaná Počet skrutkovačov 9	627132 9
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 2	667690 2
Univerzálny kľb 1/2 palca Typ 1/2	641629 1/2
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642129 27
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642129 18
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 10	643229 10
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 16	613500 16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642129 13
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 7	613600 7
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 12	642129 12
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 9	613600 9

Očkoploché klúče Rozmer cez steny 21	613600 21
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 6	643229 6
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641329 295
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642129 10
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642129 24
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 5,5	660030 5,5
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 3,5	660030 3,5
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 15	613600 15
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 2	660030 2
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 8	642129 8
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642129 22
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 24	613600 24
Univerzálny nôž s 2K-zložkovou rukoväťou s 3 čepeľami, 18 mm	845020
Vložka veka jednotlivá	693352
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642129 19
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642129 30
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 8	643229 8
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 4	643229 4
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 13	613600 13
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 20	613600 20
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642129 16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642129 17
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 1	667690 1
Stranové štiepacie kliešte chrómované, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160	724840 160
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 19	613600 19

Očkoploché klúče Rozmer cez steny 18	613600 18
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 14	613600 14
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 7	643229 7
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 12	613600 12
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 32	642129 32