

Garant**Rohová frézovacia hlava, polomer = 1,0 mm, HB730, Ø D h10: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 210230 10 |
| GTIN | 4045197522962 |
| Trieda položky | 21M |

Popis**Upozornenie:**Normované hodnoty pre $a_{p\ max} \leq 0,5 \times D$.**Technický opis**

| | |
|---|---------------|
| Dĺžka britov L_2 | 7,5 mm |
| Ø rezných hrán D | 10 mm |
| Dĺžka hlavy l | 13 mm |
| Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 900\ N/mm^2$ | 0,04 mm |
| Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 900\ N/mm^2$ | 0,02 mm |
| Veľkosť upínania | 10 mm |
| Zaoblenie rohu r_v | 1 |
| Počet rezných hrán Z | 4 |
| Séria | TopCut |
| Typ | HB730 |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Typ | N |

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Hĺbka záberu ae pre frézovanie | 1×D pri obvodovom frézovaní mm |
| Hĺbka záberu ae pre frézovanie | 0,3×D pri obvodovom frézovaní mm |
| Vnútorne chladenie | nie |
| vhodný upínač | GARANT TopCut |
| Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 210 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 170 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 150 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 130 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | 110 | P |
| Oceľ < 55 HRC | podmienene vhodný | 50 | H |
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný | 40 | H |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 80 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 50 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 80 | S |
| GG(G) | vhodný | 160 | K |
| Olej | podmienene vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| mokrý minimálne | podmienene vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Montážny kľúč Typ 8X3 | 219987 8X3 |
| Nástrčný adaptér pre momentové kľúče Typ 8X3 | 219986 8X3 |