

Garant**Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene, Profil Torx®: TX25/250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	625332 TX25/250
GTIN	4067263309079
Trieda položky	61C

Popis**Prevedenie:**

Ergonomicky tvarovaná **rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprene**a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrymi alebo masťnými rukami. **Čepel'** z chróm-vanádiovéj ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot. Od veľ. TX30 so šesťhranom pre kľúčové pomôcky.

Výhoda:

Vďaka **otvoru v profile Torx®** vhodné aj pre skrutky s poistným kolíkom.

Technický opis

Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Otvor v profile Torx®	áno
Profil Torx®	TX25
Dĺžka čepele	250 mm
Celková dĺžka	355 mm
s pridržiavacou funkciou	nie
Materiál čepele	Špeciálna chróm-vanádiová oceľ
Materiál rukoväti	dvojjložkový haptoprén
Povrch	niklovaný a chrómovaný

Hrot	čierna
Otočný kryt	nie
Guľôčková hlava	nie
Druh produktu	Skrutkovač