



Mobilný dielenský pracovný stôl so sortimentom univerzálneho náradia 137-dielny, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	689100 1
GTIN	4018754344383
Trieda položky	66H

Popis

Prevedenie:

Mobilný dielenský pracovný stôl WB 621 so 7 zásuvkami. 2 horné zásuvky sú vybavené **137-dielnym sortimentom náradia Stahlwille**, ktorý obsahuje: Skrutkové kľúče, kliešte, 1/4-palcové a 1/2-palcové nástrčné kľúče, úderové nástroje, kliešte na poistné krúžky, skrutkovače a príslušenstvo. Zvyšné 5 zásuvky je možné obsadiť jednotlivo.

V skrinke sa nachádza výškovo nastaviteľná polica. Skrinka a pracovný stôl majú zhodné zamykanie. Súčasťou dodávky sú 4 kľúče.

Univerzálny sortiment náradia je umiestnený presne v dvojfarebných PE vložkách z tuhej peny, čo znamená, že každé náradie má svoje definované miesto v dielenskom pracovnom stole. Zásuvky dielenského vozíka sa odomykajú centrálnym uzamykaním s cylindrickým zámkom na boku s vyberateľným kľúčom. Dielenský pracovný stôl má veľkú pracovnú plochu s brezovou multiplexnou pracovnou doskou, certifikát FSC, 1150 × 500 × 30 mm. Kabeláž je možná cez dve gumené priechodky a odnímateľný káblový kanál na zadnej strane. S držiakom papierových roliek a bočnou perforovanou mriežkou na háčiky, napr. pre väčšie náradie. Kolieska odolné voči olejom a kyselinám (Ø 125 mm) majú ochranu proti namotávaní vlákien, ktorá chráni ložiská pred nečistotami a vláknami, s dvoma zaistovacími brzdami.

Rozsah balenia:

Pracovný stôl: 1 ks WB 621

Súprava skrutkových kľúčov, 22-dielna: po 1 ks očko-vidlicový kľúč č. 613500 veľ. 6; 7; 8; 10; 11; 12;
 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
 5 ks račňový očkový kľúč veľ. 8, 10; 13; 17; 19 mm
 1 ks jednostranný otvorený kľúč max. otvor kľúča 34 mm
 Súprava klieští 4-dielna: 1 ks vodárenské kliešte veľ. 240 mm
 1 ks silové stranové štiepacie kliešte veľ. 160 mm
 1 ks ploché zaoblené kliešte veľ. 200 mm
 1 ks kombinované kliešte veľ. 180 mm
 Súprava nástrčných kľúčov, 72-dielna: Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca + 1/2 palca, 52-dielna
 1 ks súprava bitov s 1 ks držiak skrutkovačov, 21-dielna
 Súprava úderového náradia, 7-dielna: 1 ks zámočnicke kladivo veľ. 500 g
 1 ks mäkké kladivo veľ. 35 mm
 1 ks plochý sekáč veľ. 175 mm
 2 ks vyrážač závlačiek veľ. 150 × 6 mm; 3,4 mm
 1 ks priebojník veľ. 120 × 4 mm
 1 ks jamkovač veľ. 100 × 10 mm
 Súprava klieští na poistné krúžky, 4-dielna: 4 ks veľ. A21; A2; J2; J21
 Súprava skrutkovačov + doplnkové produkty, 28-dielna: 3 ks plochý skrutkovač veľ. 2,5; 4; 10 mm
 3 ks skrutkovač na skrutky Phillips veľ. PH1; PH2; PH3
 1 ks súprava uhlových skrutkovačov na vnútorné skrutky Torx®, 8-dielna
 1 ks súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov, 9-dielna
 1 ks nôž na káble
 1 ks zvinovací meter veľ. 3 m
 1 ks drevený skladací meter veľ. 2 m
 1 ks magnetický zdvihák Mini
 1 ks tyčové svietidlo

Upozornenie:**Náradie sa dodáva uvoľnené.****Technický opis**

Šírka	1150 mm
Výška	1045 mm
Hĺbka	500 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka

Druh produktu

Dielenský vozík

Príslušenstvo

Očkoploché klúče Rozmer cez steny 6	613500 6
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 24	613500 24
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 16	613500 16
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 14	613500 14
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 22	613500 22
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 17	613500 17
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 7	613500 7
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 15	613500 15
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 21	613500 21
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 12	613500 12
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 10	613500 10
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 8	613500 8
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 18	613500 18
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 13	613500 13
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 19	613500 19
Očkoploché klúče Rozmer cez steny 11	613500 11