

**Garant****Dielenská súprava, Počet nástrojov: 22****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955072 22
GTIN	4067263169178
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmami je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Základné sortimenty vložiek z tvrdennej peny pre jednu celú zásuvku, úžitková plocha 20 x 20 G.

**Vhodné pre:**

Dielenské stoly GridLine Ready-to-go, dielenské stoly GridLine vario so skrinkou 24 G, skrinka GridLine 24 G, skrinka na náradie GridLine 24 x 24 G, zásuvky 20 x 20 G, GridLine XL ToolCar č. 914590.

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdennej peny prázdna č. 952001 veľ. 955072: 1 ks

GARANT posuvné meradlo c. 410100 veľ. 150: 1 ks

Strmeňový mikrometer GARANT č. 420402 veľ. 0 – 25: 1 ks

Zvinovací pásový meter GARANT c. 462201 veľ. 2,5: 1 ks

GARANT vodováha c. 467010 veľ. 250: 1 ks

GARANT obojstranný otvorený kľúč c. 610600 veľ. 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 17x19: 1 ks

GARANT súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s prídržnou guľôčkou c. 627132 veľ. 9: 1 ks

Plochý skrutkovač GARANT č. 660032 veľ. 2,5; 4; 5,5: 1 ks

Skrutkovač pre skrutky Phillips GARANT, č. 667702 veľ. 1; 2: 1 ks

Vrecková lampa GARANT č. 081505 veľ. 125: 1 ks

Kombinované kliešte GARANT c. 700940 vel. 160: 1 ks  
 Bocná rezacka GARANT c. 724840 vel. 160: 1 ks  
 Zámocnícke kladivo GARANT c. 750110 vel. 200: 1 ks  
 Pracovné nožnice GARANT c. 769240 vel. 175: 1 ks  
 Kliešťový kľúč GARANT c. 813501 vel. 180: 1 ks  
 GARANT univerzálny nôž C. 845020: 1 ks

## Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Hĺbka v G	20
Šírka v G	20
Prevedenie	do zásuvky dielenského vozíka
Počet nástrojov	22
Hĺbka	500 mm
Šírka	500 mm
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
najmenšia vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

## Príslušenstvo

Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 955072	952001 955072
Posuvné meradlo Rozsah merania 150	410100 150
Strmeňový mikrometer Rozsah merania 0-25	420402 0-25
Zvinovací meter s priezorom Dĺžka pásu 2,5	462201 2,5
Vodováhaso zapínateľným magnetom Dĺžka 250	467010 250
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 10X11	610600 10X11
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 12X13	610600 12X13
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 14X15	610600 14X15

Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 17X19	610600 17X19
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 8X9	610600 8X9
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s pridrznou guľôčkouchrómovaná Počet skrutkovačov 9	627132 9
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 2,5	660032 2,5
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 4	660032 4
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 5,5	660032 5,5
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 1	667702 1
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 2	667702 2
LED baterkas batériami Typ 125	081505 125
Kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväte Celková dĺžka 160	700940 160
Stranové štiepacie kliešte chrómované, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160	724840 160
Zámočnícke kladivo sochranným golierom násady Hmotnosť bez násady 200	750110 200
Pracovné nožnice s titánovým povlakom Celková dĺžka 175	769240 175
Kliešťový kľúč Celková dĺžka 180	813501 180
Univerzálny nôž s 2K-zložkovou rukoväťou s 3 čepeľami, 18 mm	845020