

**Mäkká horná čelusť, Šírka čelustí b: 120Amm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363324 120A
GTIN	4067263355540
Trieda položky	30N

Popis**Prevedenie:**

Mäkké čeluste na vkladanie jednotlivých kontúr a na obrábanie citlivých komponentov.

Technický opis

Šírka čelustí b	120 mm
Výška čelusti h	28 mm
vhodné pre farebný kód	HOLEX ZS 75
Dĺžka čelustí l	39 mm
l_2	44 mm
Hmotnosť	0,4 kg
Materiál	Hliník
maximálna upínacia sila	15 kN
Druh produktu	Čeluste pre zverák

