



Dielenský vozík Tool Rebel so sortimentom náradia 9700, 94-dielny, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	689200 1
GTIN	4000896249183
Trieda položky	66H

Popis

Prevedenie:

Dielenský vozík v exkluzívnom dizajne Tool Rebel so 7 zásuvkami (5 plochých, 2 vysoké). 2 horné ploché zásuvky sú vybavené kvalitným profesionálnym náradím. Zvyšné 5 zásuvky je možné obsadiť jednotlivo. Univerzálny sortiment náradia je umiestnený presne v dvojfarebných PE vložkách z tuhej peny, čo znamená, že každé náradie má svoje definované miesto v dielenskom vozíku. Veľká polica a pracovná plocha sú vyrobené z plastu odolného voči rozpúšťadlám a sú navyše úplne utesnené. Centrálne zamykanie je uzamykatelné cylindrickým zámkom na boku. Kolieska odolné voči oleju a kyselinám môžu byť zaťažené 250 kg a majú presné guľkové ložiská a dvojité guľkové veniec v otočnom ložisku.

Univerzálny sortiment náradia je umiestnený presne v dvojfarebných PE vložkách z tuhej peny, čo znamená, že každé náradie má svoje definované miesto v dielenskom vozíku. Veľká polica a pracovná plocha sú vyrobené z plastu odolného voči rozpúšťadlám a sú navyše úplne utesnené. Centrálne zamykanie je uzamykatelné cylindrickým zámkom na boku. Kolieska odolné voči oleju a kyselinám môžu byť zaťažené 250 kg a majú presné guľkové ložiská a dvojité guľkové veniec v otočnom ložisku.

Rozsah balenia:

Dielenský vozík Tool Rebel: 1 ks

18-dielna súprava skrutkovačov: Po 1 skrutkovači pre drážku č. 662200 veľ. 4; 5,5; 6,5

Po 1 krátkom skrutkovači pre drážku, izolovaný VDE, č. 663100 veľ. 2,5; 3,5

Po 1 skrutkovači pre drážku, Stubby veľ. 5,5 mm
 Po 1 krátkom skrutkovači pre drážku s priechodnou čepeľou č. 660300 veľ. 5,5; 7
 Po 1 skrutkovači pre Phillips č. 668260 veľ. 1; 2; 3
 1 skrutkovač pre Phillips, Stubby č. 668260 veľ. 2S
 Po 1 skrutkovači pre Pozidriv č. 668270 veľ. 1; 2
 1 skrutkovač na elektroniku pre Phillips veľ. PH0
 1 skrutkovač na elektroniku pre drážky č. 664600 veľ. 2,5
 Po 1 skrutkovacích kliešťach č. 666425 veľ. 1; 3
 Račňa 8000 A Zyklop, 1/4-palcová súprava, 37-dielna: 1 ks Zyklop Speed račňa 1/4 palca č. 632390
 á 1 ks predĺženie 1/4 palca 75; 150 mm
 1 ks kardánový kľb 1/4 palca
 1 ks predĺženie 1/4 palca „Wobble“ dĺžka 56 mm
 á 1 ks nástrčná hlavica pre vonkajší šesťhran 1/4 palca veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
 á 1 ks nadstavec skrutkovača pre vnútorné Torx® 1/4 palca, veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
 á 1 ks nadstavec skrutkovača pre vnútorný šesťhran, 1/4 palca, dĺžka 28 mm, veľ. 3; 4; 5; 6; 8 mm
 á 1 ks nadstavec skrutkovača pre vnútorný šesťhran, 1/4 palca, dĺžka 100 mm, veľ. 4; 5; 6; 8 mm
 Súprava 6003 Joker, 19-dielna: á 1 ks očkoplochý kľúč Joker 6003 č. 613800 veľ. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
 1 ks otvárač na fľaše
 Súprava uhlového kľúča, 20-dielna: 1 ks súprava uhlových skrutkovačov pre vnútorný šesťhran s guľovou hlavou, 9-dielna, metrická veľkosť 1,5 – 10
 1 ks súprava uhlových skrutkovačov pre vnútorné Torx® s guľovou hlavou, 9-dielna, veľ. TX8 – TX40
 1 ks magnetizačný prístroj č. 666451 veľ. 1
 1 ks vreckový zavínovací meter STABILA (3 metre)

Upozornenie:**Náradie sa dodáva uvoľnené.****Technický opis**

Zásuvky Úžitková hĺbka	398 mm
Počet zásuviek	7
Šírka	785 mm
Hĺbka	518 mm
Zásuvky Úžitková šírka	522 mm
Výška	1020 mm
Označenie výrobcu	9700 dielenský vozík Tool Rebel

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	25 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Dielenský vozík

Príslušenstvo

Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 5,5	660300 5,5
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 4	662200 4
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 8	613800 8
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 14	613800 14
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613800 13
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftforma úderovou koncovkou Šírka čepele b 7	660300 7
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s čepeľou z guľatej ocele Veľkosť krížovej drážky 3	668260 3
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftform plne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663100 3,5
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 5,5	662200 5,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 11	613800 11
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 6	613800 6
Skrutkovač pre skrutky Pozidriv, s čepeľou z guľatej ocele Veľkosť krížovej drážky 1	668270 1
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 19	613800 19
Plochý skrutkovač pre elektroniku Typ micro Šírka čepele b 2,5	664600 2,5

Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 12	613800 12
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 17	613800 17
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613800 16
Držiak skrutiek Typ 1	666425 1
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s čepeľou z guľatej ocele Veľkosť krížovej drážky 1	668260 1
Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform Šírka čepele b 6,5	662200 6,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 18	613800 18
Držiak skrutiek Typ 3	666425 3
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 15	613800 15
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613800 10
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 20	613800 20
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s čepeľou z guľatej ocele Veľkosť krížovej drážky 2	668260 2
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 2,5	663100 2,5
Račňa s jemným ozubením „Zyklop Speed“ prepínateľná, 1/4 palca s výkyvnou hlavou a vyhadzovačom	632390
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 22	613800 22
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 21	613800 21
Skrutkovač pre skrutky Pozidriv, s čepeľou z guľatej ocele Veľkosť krížovej drážky 2	668270 2
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 7	613800 7
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 24	613800 24