


## Súprava nástrčných kľúčov 1/4, Počet nástrojov: 29



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	955161 29
GTIN	4067263103066
Trieda položky	91A

### Popis

#### Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

#### Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna č. 952001 veľ. 955161: 1 ks  
6-hranná vložka GARANT 1/4 palca č. 631029 veľ. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 ks  
Plochý nadstavec skrutkovača HOLEX 1/4 palca č. 631613 veľ. 3,5; 5,5: 1 ks  
Nadstavec skrutkovača HOLEX na skrutky Phillips 1/4 palca č. 631623 veľ. 1; 2: 1 ks  
6-hranná násada skrutkovača 1/4 palca dlhá GARANT č. 631729 veľ. 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 ks  
Rohatka prepínateľná GARANT 1/4 palca c. 632025 veľ. 1/4: 1 ks  
Predĺženie GARANT 1/4 palca č. 632429 veľ. 50; 100: 1 ks  
Nástrčná rukoväť GARANT 1/4 palca č. 632829 veľ. 146: 1 ks  
T-rukoväť GARANT 1/4 palcová c. 633029 veľ. 116: 1 ks  
Kardanový kľb GARANT 1/4 palca č. 633529 veľ. 1/4: 1 ks

### Technický opis

Šírka	383 mm
Počet nástrojov	29
Hĺbka	115 mm
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
vhodné pre hĺbku Shadowboard	115 mm

Druh produktu

Vložka z tvrdenej peny

## Príslušenstvo

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 955161

952001 955161

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10

631029 10

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11

631029 11

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12

631029 12

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13

631029 13

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 14

631029 14

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 3,5

631029 3,5

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4

631029 4

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4,5

631029 4,5

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5

631029 5

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5

631029 5,5

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6

631029 6

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7

631029 7

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8

631029 8

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9

631029 9

Zásuvka na skrutkovač pre drážku, 1/4 palca Šírka čepele 3,5

631613 3,5

Zásuvka na skrutkovač pre drážku, 1/4 palca Šírka čepele 5,5

631613 5,5

Zásuvka na skrutkovač pre Phillips, 1/4 palca Veľkosť krížovej drážky 1

631623 1

Zásuvka na skrutkovač pre Phillips, 1/4 palca Veľkosť krížovej drážky 2

631623 2

6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šestšhran 2,5

631729 2,5

6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šestšhran 3

631729 3

6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šesthran 4	631729 4
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šesthran 5	631729 5
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šesthran 6	631729 6
Obojstranná račna, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ 1/4	632025 1/4
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 100	632429 100
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 50	632429 50
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 146	632829 146
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633029 116
Univerzálny kľb 1/4 palca Typ 1/4	633529 1/4