


**Univerzálna rýchlovýmenná čelusť, Šírka čelustí b: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361275 125
GTIN	4250364404082
Trieda položky	34H

**Popis****Prevedenie:**

- Čelusť z tvrdenej ocele.
- Upínanie surových a vopred opracovaných dielov (rovnobežných, okrúhlych a netvarovaných) – aj s upínaním a sťahovaním.

**Poznámka::**

- Môže sa používať ako stupňovitá čelusť, formovacia čelusť (sústružená pre okrúhle diely) a s predskrutkovanou uchopovacou tyčou na upínanie obrobkov.
- Môžu sa použiť všetky upínacie vložky série Titan 2 (okrem upínacej vložky kruhovej h5,5).

**Vhodné pre:**

TeleSense č. 361270.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Uchopovacia tyč č. 361280.

**Upozornenie:**

Môžu sa použiť všetky upínacie vložky série Titan 2 (okrem upínacej vložky kruhovej h5,5).

**Technický opis**

Šírka čelustí b	125 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

