

Garant**Torusová frézovacia hlava HPC, HB7820, Ø D h10 / R: 16/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 210255 16/4 |
| GTIN | 4045197607539 |
| Trieda položky | 21M |

Popis**Upozornenie:**Normované hodnoty plných drážok pre $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.**Technický opis**

| | |
|---|---------------|
| Ø vyvrtavacej hlavy D | 16 mm |
| Dĺžka hlavy l | 20 mm |
| Dĺžka britov L ₂ | 12 mm |
| Posuv f _z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,17 mm |
| Posuv f _z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,14 mm |
| Uhlový Polomer | 4 mm |
| Veľkosť upínania | 16 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Séria | TopCut |
| Typ | HB7820 |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Typ | W |
| Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Prevedenie stopky | GARANT TopCut |
| Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 580 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 550 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 400 | N |
| CuZn | vhodný | 350 | N |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| mokrý minimálne | podmienene vhodný | | |
| vzduch | podmienene vhodný | | |