

Garant

**90° rohová fréza Softcut® MTC krátka, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z:
25/2mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215155 25/2
GTIN	4045197349200
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. Nová generácia vysokovýkonných rohových fréz **s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.**

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Špeciálne na **MTC (Multi Task Cutting)** na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (**MTM**).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**. Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 3,1 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Technický opis

Ø rezných hrán D _c	25 mm
Celková dĺžka L _{celk}	100 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1805..
Dĺžka výčnelku L ₁	44 mm
Ø stopky D _s h6	25 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219824 (15IP; 3,8 Nm)
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	16,95 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	44 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	1 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,69 Stupeň
Séria	Softcut®
$\varnothing D_3$	19 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219824