

Garant**TK vkladacie hlavice na čelné zapichovanie pravé, TiAlN-PVD, Ø Dmin zápich D1/D2: 12/20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274061 12/20
GTIN	4067263558736
Trieda položky	21L

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným chladením a prídavným chladením voľného povrchu.

Pozor!:

Objednaná veľkosť = minimálny Ø zápichu.

Väčší Ø zápichu je možný bez modifikácie.

$D_1 = D_{\min}$ vnútorný Ø.

$D_2 = D_{\min}$ vonkajší Ø.

Verzia L s väčšou hĺbkou zápichu t_{\max} .

Technický opis

Šírka zápichu w	4 mm
Ø stopky D_s	8 mm
maximálna hĺbka rezu t_{\max}	43 mm
Posuv f	0,01 - 0,03 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L_3	1,6 mm
Vnútorné chladenie	áno
Povrchová úprava	TiAlN-PVD
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	50	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	90	N
Hliník > 10 % si	vhodný	70	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	55	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	55	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	50	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	40	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	35	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	45	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	45	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	25	S
GG(G)	podmienene vhodný	55	K
CuZn	podmienene vhodný	50	N
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		