

Garant**TK vkladacie hlavice na čelné zapichovanie ľavé, Ø Dmin zápich D1/D2:
8/12Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 274063 8/12L |
| GTIN | 4067263558750 |
| Trieda položky | 21L |

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným chladením a prídavným chladením voľného povrchu.

Pozor!:

Objednaná veľkosť = minimálny Ø zápichu.

Väčší Ø zápichu je možný bez modifikácie.

$D_1 = D_{min}$ vnútorný Ø.

$D_2 = D_{min}$ vonkajší Ø.

Verzia L s väčšou hĺbkou zápichu t_{max} .

Technický opis

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ø stopky D_s | 6 mm |
| Stredná vzdialenosť vrcholov L_3 | 1,7 mm |
| Šírka zápichu w | 2 mm |
| Posuv f | 0,01 - 0,03 mm |
| Celková dĺžka L | 64 mm |
| maximálna hĺbka rezu t_{max} | 22 mm |
| Vnútorné chladenie | áno |
| Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 50 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 90 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 70 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 55 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 55 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 50 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 40 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 35 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 45 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 45 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 25 | S |
| GG(G) | podmienene vhodný | 55 | K |
| CuZn | podmienene vhodný | 50 | N |
| kontinuálne | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |