

**Garant****TK vkladacie hlavice na čelné zapichovanie ľavé, Ø Dmin zápich D1/D2:  
12/20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274063 12/20
GTIN	4067263558798
Trieda položky	21L

**Popis****Prevedenie:**

S vnútorným chladením a prídavným chladením voľného povrchu.

**Pozor!:**

Objednaná veľkosť = minimálny Ø zápichu.

Väčší Ø zápichu je možný bez modifikácie.

$D_1 = D_{\min}$  vnútorný Ø.

$D_2 = D_{\min}$  vonkajší Ø.

Verzia L s väčšou hĺbkou zápichu  $t_{\max}$ .

**Technický opis**

maximálna hĺbka rezu $t_{\max}$	43 mm
Posuv f	0,01 - 0,03 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov $L_3$	1,6 mm
Šírka zápichu w	4 mm
Ø stopky $D_s$	8 mm
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	50	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	90	N
Hliník > 10 % si	vhodný	70	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	45	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	45	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	25	S
GG(G)	podmienene vhodný	55	K
CuZn	podmienene vhodný	50	N
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		