


**Garant****Hydraulické expanzné skľučovadlo BASIC krátke, úzke, typ AD, BT 30, Ø upnutia D1: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303471 6
GTIN	4067263239642
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Sústrednosť  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Možnosť axiálneho prestavenia dĺžky (dráha prestavenia  $V = 10 \text{ mm}$ ).
- Flexibilné vďaka použitiu redukčných puzdier.
- Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.

**Použitie:**

Na vrtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

**Podmienka dodania:**

Vrátane skrutky na nastavenie dĺžky a šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažné čapy (TČ) č. 308760 – 308802, redukčné puzdrá č. 302135 – 302187.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku $L_1$ vrát. vôle	63 mm
Ø upnutia $D_1$	6 mm
Závit M	M5
Ø $D_2$	26 mm
Vonkajší Ø D	46 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	55 mm

L <sub>2</sub>	43 mm
Upínač	BT 30
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD
Vnútorne chladenie	áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro