


Garant**Hydraulické expanzné skľučovadlo BASIC krátke, úzke, typ AD, BT 30, Ø upnutia D1: 12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303471 12
GTIN	4067263239673
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- Sústrednosť $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Možnosť axiálneho prestavenia dĺžky (dráha prestavenia $V = 10 \text{ mm}$).
- Flexibilné vďaka použitiu redukčných puzdier.
- Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.

Použitie:

Na vrtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

Podmienka dodania:

Vrátane skrutky na nastavenie dĺžky a šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažné čapy (TČ) č. 308760 – 308802, redukčné puzdrá č. 302135 – 302187.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	55 mm
Vonkajší Ø D	46 mm
L_2	44,5 mm
Ø D_2	32 mm
Závit M	M10×1
Ø upnutia D_1	12 mm

Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle	63 mm
Upínač	BT 30
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD
Vnútorne chladenie	áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro