

Garant**SOMT 09T304 FR, HU7710, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215065 ALU
GTIN	4045197302922
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Extrémne **stabilné vymeniteľné doštičky** sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrná štruktúra zabezpečuje veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 5 \text{ mm}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,13 mm
Typ	HLINÍK
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 09T304 FR
Typ	HU7710
Rezný materiál	HM

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	780	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	700	N
Hliník > 10 % si	vhodný	610	N
CuZn	vhodný	480	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		