

Mitutoyo**Absolútny odchýlkomer Odčítanie 0,01 mm, Rozsah merania: 12,5**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434065 12,5
GTIN	4946368850153
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Multifunkčný štandardný odchýlkomer. Spoľahlivé a jednoduché použitie.

- **Je možná obojsmerná komunikácia, napr. pre parametrizáciu cez PC (rozhranie Digimatic S1).**
- **S ABSOLÚTNYM systémom. Jednorazové nastavenie štartovacej polohy, ktoré potom zostáva absolútnym nulovým bodom až do ďalšej výmeny batérie.**
- **Jednoduché čítanie hodnôt vďaka veľkému digitálnemu/analógovému displeju.**
- **Model je k dispozícii s prírastkom digitálnych číslic 0,5 μ m.**
- **Možné sú jednoduché výpočty a rozpoznávanie špičkových hodnôt.**
- **Vybavené výstražnou funkciou pre kalibračný plán.**
- **Hodnotenie GO/ \pm NG sa vykonáva nastavením hornej a dolnej tolerancie.**
- **Alarm pri nízkom napätí, chyba nastavenia, chyba snímača, pretečenie displeja atď.**
- **Displej je možné otáčať o 330°.**
- **Funkčný zámok chráni odchýlkomer pred neoprávneným použitím.**

Funkcia:

IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Údaje o používaní:

- **Absolútne lineárne enkodéry s elektrostatickou kapacitou.**

- **Frekvencia merania (MAX/MIN/ROZSAH): 50× za sekundu.**
- **Priemer hriadeľa: 8 mm.**
- **Meracia vložka: guľa z tvrdokovu, závit M2,5 × 0,45.**
- **Výdrž batérie: cca 2700 hodín pri nepretržitej prevádzke.**

Rozsah balenia:

Digitálny odchýlkomer vrátane batérie 1× CR2032, otvárača veka batérie, zdvíhacej páčky, skúšobného certifikátu.

Technický opis

Stupeň ochrany krytom IP	IP 42
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Počet obsiahnutých batérií	1
Ø puzdra	59 mm
Dĺžka upínacej stopky	17 mm
Kalibrácia	C1
Odčítanie voliteľné	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,02 mm
Rozsah merania	0 - 12,5 mm
Typ batérií	Gombíkový článok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Výška cifier	11 mm
Displej s podsvietením	nie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Funkcia Preset	áno
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

023010 12,5

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a
digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5

KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne
0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5

023000 12,5