

## Garant

**90° rohová fréza Softcut® MTC krátka, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215155 32/3
GTIN	4045197349217
Trieda položky	210

## Popis

### Prevedenie:

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. Nová generácia vysokovýkonných rohových fréz **s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.**

### Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky ocelové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám. Špeciálne na **MTC (Multi Task Cutting)** na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (**MTM**).

### Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**. Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 3,1 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

## Technický opis

Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1805..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219824 (15IP; 3,8 Nm)
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	32 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	32 mm

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	110 mm
Počet rezných hrán Z	3
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\text{max}}$	23,95 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{max}}$	62 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{min}}$	58 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $a_p$	1 mm
Uhol rampy $\alpha_{\text{max}}$	1,2 Stupeň
Séria	Softcut®
$\varnothing D_3$	26 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219824