


Garant**SOMT 09T304 TR, HB7525, Typ: ST900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215068 ST900
GTIN	4045197454997
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Extrémne **stabilné vymeniteľné doštičky** sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrná štruktúra zabezpečuje veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 5 \text{ mm}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,14 mm
Typ	ST900
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 09T304 TR
Typ	HB7525
Rezný materiál	HM

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		