

Yale

Elektrický kladkostroj CPV VEGO, Typ: 2-4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086035 2-4
GTIN	2050001790910
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Elektrický reťazový kladkostroj so **závesným hákom** s robustnou a spoľahlivou konštrukciou. Integrovaný **spínač koncovej polohy** pre najvyššiu a najnižšiu polohu háka predlžuje životnosť klznej spojky, motora a krytu. Skupina pohonu 1 Am, doba zapnutia 50 % pri jednej rýchlosti, štandardné prevádzkové napätie (400 V/50 Hz). Zvýšená prevádzková bezpečnosť vďaka 42 V stýkačovému ovládaniu, zapuzdrenému ovládaciemu spínaču s krytím IP65, motorom IP55.

Upozornenie:

Vyhotovenie s 2 rýchlosťami (jemný zdvih), inými výškami zdvihu, podvozkom, reťazovým boxom, bezdrôtové vyhotovenie a vyhotovenie 230 V na požiadanie.

Technický opis

nastaviteľná prekĺzavajúca spojka	áno
Pohonná skupina podľa FEM/ISO	1AM
Počet vlákien reťaze	2
Nosnosť	2000 kg

Nosnosť t	2 t
automatický koncový spínač	áno
Typ	2-4
Rýchlosť zdvihu	4 m/min
Výška normálneho zdvihu	3 m
Hmotnosť	63 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj