

Garant**NC navrtávak, 90°, Ø D_s: 10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	231500 10
GTIN	4045197220455
Trieda položky	21Y

Popis

Prevedenie:
S valcovou stopkou.

Technický opis

Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10G
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGT 0802
Ø stopky D _s	10 mm
Maximálny Ø vrtania d ₁	10 mm
Celková dĺžka L _{celk}	90 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	231540 TX8 (2,0 Nm)
Maximálna hĺbka vrtania l ₁	4 mm
Počet rezných hrán Z	1
Stopka	DIN 1835 B
Navrtávak vhodný pre tvar dosky	90
Navrtávak vhodný pre tvar dosky	Polomer
Atribút Názov produktu	90°
Vnútorne chladenie	nie
Uhol špičky	90 Stupeň

Druh produktu

Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Torx® Pohon TX8	231540 TX8
Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500