

HELICOIL® Plus

made by BOLLHOFF

**Súprava závitových vložiek, 10-dielna resp. 20-dielna, 2×D, Typ / veľkosť závitů: M2,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	082814 M2,5
GTIN	4250361202636
Trieda položky	04D

**Popis****Prevedenie:**

Metrické závitové vložky z nehrdzavejúceho, pružne tvarovaného drôtu z nehrdzavejúcej ocele. Vinutie za vinutím voľne prechádzajúce, čap unášača sa oddelí po inštalácii na zárez (vopred určený bod zlomu). Optimalizovaný dizajn s novou vkladacou oblasťou, ktorá umožňuje použitie ako nasadenie a zaskrutkovanie skrutky.

Veľmi odolné, voľne prechádzajúce závitové vložky HeliCoil®plus z **ušľachtilej ocele s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu** s prísnyimi toleranciami, **vysokou kvalitou povrchu** ako aj **odolnosťou proti korózii a vysokým teplotám**. Flexibilná konštrukcia umožňuje rovnomerné rozloženie zaťaženia a ťahu a vytvára tak **trvalé skrutkové spoje** najvyššej kvality **pre všetky prevádzkové zaťaženia** (statické, dynamické) s **ideálnym prenosom sily**. Jednoduchá, rýchla montáž. Výsledkom je skalibrovaný obojstranne použiteľný vnútorný závit.

**Použitie:**

Na hospodárnu **obnovu poškodených** alebo **opotrebovaných závitov** a ako konštrukčný prvok na **pancierovanie závitov** pri použití materiálov s nízkou pevnosťou v šmyku (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).

**Rozsah balenia:**

20-dielna súprava.

**Upozornenie:**

Samoosiace vložky a iné rozmery sú k dispozícii na požiadanie.

- **Vhodné medzné kalibračné trne na skúšanie závitov nájdete pod číslom 486000 a nasl.**
- **Samosvorné vložky, iné rozmery a závitové vložky UNC/UNF sú k dispozícii na vyžiadanie.**

## Technický opis

Druh závitu	M2,5
Obsah sůpravy	20
Atribút Názov produktu	2xD
Hĺbka závitu max	2xD
Druh produktu	Závitová vložka

## Príslušenstvo

Vstavané vreteno Typ / veľkosť závitu M2,5	082808 M2,5
--	-------------