

Garant

**90° rohová fréza Softcut® MTC dlhá, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z:
25/2mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215157 25/2
GTIN	4045197349231
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. Nová generácia vysokovýkonných rohových fréz **s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.**

Bez vnútorného chladenia.

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky ocelové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Špeciálne pre **MTC (Multi Task Cutting)** na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (**MTM**).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.

Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 3,1 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1805..
Dĺžka výčnelku L ₁	45 mm
Ø stopky D _s h6	25 mm
Celková dĺžka L _{celk}	200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219824 (15IP; 3,8 Nm)

Ø rezných hrán D_c	25 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka rampy L pre α_{max}	16,95 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	48 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	44 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	1 mm
Uhol rampy α_{max}	1,69 Stupeň
Séria	Softcut®
Ø D_3	19 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219824
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP