


Garant**SOMT 09T304 TR, HB7635, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215075 INOX
GTIN	4045197302960
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Extrémne **stabilné vymeniteľné doštičky** sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrná štruktúra zabezpečuje veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 5 \text{ mm}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,11 mm
Typ	INOX
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hrúbka platne E	3,97 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 09T304 TR
Typ	HB7635

Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	270	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	190	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	190	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
GG(G)	podmienene vhodný	120	K
Olej	podmienene vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		