

mimatic
Tool Systems**Pílové listy PolySAW-G Šírka $a_p = 1,5$ mm, TiAlN, Ø D: 32mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218226 32
GTIN	2050001737366
Trieda položky	29C

Popis

Prevedenie:

Na oddelovanie, pílenie a drážkovanie.
S PolySAW-G možno obrábať po celej hĺbke.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre a_e max.

Technický opis

Ø D	32 mm
Hĺbka záberu $a_{e \max}$ na rez	7,6 mm
Typ základného držiaka	09/16
Šírka platne E	6 mm
Počet rezných hrán Z	16
Stopka	s otvorom
Povrchová úprava	TiAlN

Posuv f_z	0,025 mm
Materiál	VHM
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	600	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Základný držiakstopka Weldon Typ 09/16	218205 09/16
--	--------------