

# Yale

## Strojní zdvihák so zdvíhacou čelustou YAM, Nosnosť: 2t



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086046 2
GTIN	4025092157711
Trieda položky	08Y

### Popis

**Prevedenie:**

Strojový zdvihák s kompaktnými rozmermi, bremeno je možné zdvíhať ako pomocou zdvíhacej čeluste, tak aj pomocou hlavy. Vysoká úroveň stability, páka čerpadla sa dá otáčať o 270° (nie veľ. 2).

**Použitie:**

Zdvíhanie, nastavenie polohy a premiestňovanie strojov alebo podobných bremien, ako aj pre všeobecné opravy a montážne práce.

### Technický opis

Šírka	125 mm
Šírka pazúra	50 mm
Maximálna nosnosť	2 t
Hmotnosť	8 kg
automatický návrat pružiny	nie
Dĺžka	180 mm

Výška	235 mm
Dĺžka pazúra	50 mm
minimálna výška uchytania	16 mm
Výška zdvíhu	113 mm
Druh produktu	Hydraulický strojový zdvihák