

**Garant****Vymeniteľná doštička pre NC navrtávak, HB7735, Typ: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	231515 16
GTIN	4045197264183
Trieda položky	21Y

**Popis****Použitie:**

Na NC rezanie závitov a zrážanie hrán. Vhodné aj na celné sústruženie v stojí na sústruhu.

**Vhodné na gravírovanie.****Upozornenie:**

$a_p = 4 \text{ mm}$ ,  $f = 0,03 \text{ mm}$ .

**Technický opis**

Typ	16
Kód ISO	SOGT 11T303
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	HB7735
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	65	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	250	N
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		