

**mimatic**  
Tool Systems**Pílové listy PolySAW-G Šírka  $a_p = 1,5$  mm, TiAlN, Ø D: 63mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218226 63
GTIN	2050001737175
Trieda položky	29C

## Popis

**Prevedenie:**

Na oddeľovanie, pílenie a drážkovanie.  
S PolySAW-G možno obrábať po celej hĺbke.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e$  max.

## Technický opis

Typ základného držiaka	16/26
Hĺbka záberu $a_{e\ max}$ na rez	18,5 mm
Šírka platne E	6 mm
Ø D	63 mm
Počet rezných hrán Z	24
Stopka	s otvorom
Povrchová úprava	TiAlN

Posuv $f_z$	0,025 mm
Materiál	VHM
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	600	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

### Príslušenstvo

Základný držiakstopka Weldon Typ 16/26	218205 16/26
Základný držiak PolySAWs otvorom Typ 16/26	218210 16/26