

# Yale

Univerzálny valec YS, Tlaková sila / zdvih (t / mm): 5/75



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086060 5/75
GTIN	4025092150026
Trieda položky	08Y

## Popis

### Prevedenie:

Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú **metrickej rade noriem**, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. **100 % kompatibilita** so všetkými bežne dostupnými hydraulickými systémami 700 bar.

Univerzálne valce sa vyznačujú extrémne **dobrou odolnosťou voči bočnému zaťaženiu**, disponujú pružným spätným ťahom a iba jednou hadicovou prípojkou s rýchlospojkou.

### Použitie:

Pre všetky tlakové práce, ktoré vyžadujú veľkú silu a malé rozmery. Ideálne na použitie v zariadeniach a dielenských lisoch vďaka štandardným metrickým upevňovacím závitom.

### Použiteľné vo všetkých polohách.

### Rozsah balenia:

Vrátane tlakovej prípojky 3/8-NPT. Dodávka sa uskutoční pripravená na prevádzku vrátane objímky spojky, tlačného kusu z kalenej ocele (pečiatky) a upevňovacieho závitú **bez** pripojovacích vedení a adaptéra.

### Upozornenie:

**Uzavreté systémy sa z výroby predbežne zmontované, naplnené a odvzdušnené.**

Hydraulické ručné čerpadlo pozri Č. 086050, hydraulická hadica Č. 086081, manometer Č. 086087.

## Technický opis

Množstvo oleja	53 ml
maximálna tlaková sila	50 kN
Hmotnosť	1,5 kg
Výška zdvihu	75 mm
Stavebná dĺžka po zasunutí	157 mm
Valec vonkajší Ø	42 mm
Druh produktu	Hydraulický valec

## Príslušenstvo

Hydraulické ručné čerpadlo HPS Počet stupňov / objem nádrže 1/0,7	086050 1/0,7
Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe Dĺžka 2	086081 2
Hydraulické ručné čerpadlo HPS Počet stupňov / objem nádrže 2/2	086050 2/2
Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe Dĺžka 3	086081 3
Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe Dĺžka 6	086081 6
Hydraulické ručné čerpadlo HPS Počet stupňov / objem nádrže 2/0,7	086050 2/0,7
Hydraulické ručné čerpadlo HPS Počet stupňov / objem nádrže 2/4	086050 2/4
Hydraulická hadica HHC s montážou/plnením vo výrobe Dĺžka 1	086081 1