

**Garant**

**Kotúčové/deliace frézy s nákrúžkom Ocel' šírka  $a_p = 3,1$  mm,  $\varnothing D$  / počet čepielok Z: 125/10mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 218430 125/10 |
| GTIN             | 4045197534064 |
| Trieda položky   | 21P           |

**Popis****Prevedenie:**

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a **lacného ocelového noža** alebo goliera a **vysoko presného teplotne odolného noža HSS.**

**Použitie:**

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel' HSS.

**Použitie reklamného textu:**

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel' HSS.

Objednávacie čísla: 218440 až 218444 (pozri hlavný katalóg)

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do  $\varnothing D = 200$  mm.  
Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.

**Technický opis**

|  |                |
|--|----------------|
| Ø goliera $d_1$                                  | 58 mm          |
| vhodná otočná rezná platnička                    | XC.. 1125      |
| Ø polohovacieho otvoru                           | 32 mm          |
| Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$ pre $a_p$ 2,2 mm | 65 mm          |
| Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$ pre $a_p$ 1,5 mm | 64,4 mm        |
| Ø rezných hrán $D_c$                             | 125 mm         |
| Ø základného držiaka $d_2$                       | 58 mm          |
| Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$ pre $a_p$ 3,1 mm | 65,8 mm        |
| maximálna hĺbka zárezu $a_{e \text{ max}}$       | 33,5 mm        |
| Počet rezných hrán Z                             | 10             |
| Prevedenie stopky                                | s otvorom      |
| Vnútorne chladenie                               | nie            |
| Druh produktu                                    | Kotúčová fréza |