


**Garant**

**Kotúčové / deliace frézy s valcovou stopkou HSS šírka  $a_p = 2,2$  mm,  $\varnothing D$  / počet čepielok Z: 63/4mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218412 63/4
GTIN	4045197533517
Trieda položky	21P

**Popis****Prevedenie:**

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a **lacného ocelového noža** alebo goliera a **vysoko presného teplotne odolného noža HSS**.

**Použitie:**

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel HSS.

**Použitie reklamného textu:**

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel HSS.

Objednávacie čísla: 218440 až 218444 (pozri hlavný katalóg)

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do  $\varnothing D = 200$  mm.

Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	XC.. 1119
$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	32 mm

Ø rezných hrán $D_c$	63 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	15,75 mm
Dĺžka goliera $L_1$	37 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$ pre $a_p$ 1,5 mm	99,9 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$ pre $a_p$ 2,2 mm	100,5 mm
Ø goliera $d_1$	31,5 mm
Počet rezných hrán $Z$	4
Šírka $a_p$	2,2 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Kotúčová fréza