

Garant**Kopírovacia frézovacia hlava, HB730, Ø D h10: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	210360 10
GTIN	4045197523426
Trieda položky	21M

Technický opis

Dĺžka britov L_2	7,5 mm
Maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	3 mm
Ø rezných hrán D	10 mm
Dĺžka hlavy l	13 mm
Posuv f_z pre kopírovacie frézy v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Veľkosť upínania	10 mm
Voľná dĺžka	13 mm
Počet rezných hrán Z	4
Séria	TopCut
Typ	HB730
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Smer podávania	horizontálny a šikmý

Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	nie
vhodný upínač	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	50	H
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	160	K
Olej	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

Príslušenstvo

Montážny kľúč Typ 8X3	219987 8X3
Nástrčný adaptér pre momentové kľúče Typ 8X3	219986 8X3

