

**Garant****Fréza na T-drážky, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 50/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218300 50/2
GTIN	4045197608307
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Stopková fréza s upínacou plochou a vnútorným chladením. Značné zúženie v pracovnej oblasti na vstup do najužších štrbín. Povrchová úprava zabraňujúca korózii.

**Použitie:**

Na frézovanie škár a drážok podľa DIN 650.

**Upozornenie:**

Pracovať prednostne s vnútorným chladením, aby sa zabezpečil optimálny odvod triesok. Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 5,7** s cepelou c. **674252 vel. 20IP**.

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	120 mm
Ø rezných hrán $D_c$	50 mm
Výška drážky $a_p$	22 mm
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	2
Dĺžka výčnelku $L_1$	56 mm
vhodná otočná rezná platnička	SP.T 120408
Ø goliera $d_1$	27 mm

Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Počet otočných rezných platničiek	4
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Drážkovacia fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,7	211750 5,7
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219848