

**mimatic**  
Tool Systems**Frézovacie doštičky DeepMILL-G Šírka ap = 2 mm, TiAlN, Ø D: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218230 40
GTIN	2050001737069
Trieda položky	29C

**Popis****Prevedenie:**

Frézovanie drážok, zapichovanie, vytváranie rebrovaných štruktúr.

S DeepMILL-G možno obrábať po celej hĺbke.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e$  max.

**Technický opis**

Typ základného držiaka	13/21
Hĺbka záberu $a_{e\ max}$ na rez	9,2 mm
Šírka platne E	6 mm
Ø D	40 mm
Počet rezných hrán Z	18
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	9
Stopka	s otvorom
Povrchová úprava	TiAlN

Posuv $f_z$	0,025 mm
Materiál	VHM
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	300	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	150	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	M
GG(G)	vhodný	120	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Základný držiakstopka Weldon Typ 13/21	218205 13/21
--	--------------