

Garant**Torusová frézovacia hlava, tvrdé obrábanie, HB7730, Ø D h10 / R: 10/0,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	210265 10/0,5
GTIN	4045197607423
Trieda položky	21M

Technický opis

Dĺžka hlavy l	13 mm
Dĺžka britov L ₂	7,5 mm
Ø vyvrtavacej hlavy D	10 mm
Uhlový Polomer	0,5 mm
Posuv f _z pre kopírovacie frézy v oceli < 55 HRC	0,04 mm
Veľkosť upínania	10 mm
Počet rezných hrán Z	4
Séria	TopCut
Typ	HB7730
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	H
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní

Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	nie
Prevedenie stopky	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	65	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	55	H
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		