



## Uhlomer s nastaviteľnou lištou 100X150mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	453401 100X150
GTIN	4067263062110
Trieda položky	42F

### Popis

#### Prevedenie:

S nastaviteľnou dĺžkou koľajnice; koniec koľajnice skosený pod uhlom 45°.

Otvorený stupňový oblúk s členením 10 – 170°; odčítanie 1°.

**Matne pochrómovaná stupnica.** So zaistovacou maticou.

### Technický opis

Ø stupňového oblúka	100 mm
Najväčšia prípustná chyba	±30 Uhlová min.
Dĺžka ramien	150 mm
Odčítanie	1 Stupeň
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	Puzdro
Kalibrácia	F3

Druh produktu

Uhlomery

**Služby**

KalibráciaUhlomer/meradlo Typ GRAD

025810 GRAD