



Uhlomer s nastaviteľnou lištou 150X300mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	453401 150X300
GTIN	4067263062127
Trieda položky	42F

Popis

Prevedenie:

S nastaviteľnou dĺžkou koľajnice; koniec koľajnice skosený pod uhlom 45°.

Otvorený stupňový oblúk s členením 10 – 170°; odčítanie 1°.

Matne pochrómovaná stupnica. So zaistovacou maticou.

Technický opis

Najväčšia prípustná chyba	±30 Uholová min.
Odčítanie	1 Stupeň
Dĺžka ramien	300 mm
Ø stupňového oblúka	150 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	Puzdro
Kalibrácia	F3

Druh produktu

Uhlomery

Služby

KalibráciaUhlomer/meradlo Typ GRAD

025810 GRAD