

Garant**Výhodné balenie otočných rezných platničiek APMT 100305 TR, HB7520****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2129 UNI
GTIN	4067263078838
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

Vhodné pre:

HOLEX GG2123, GG2124, ako aj rohové frézy 90° GARANT a HOLEX č. 215800 – 215870.

Obsah:

50 × 215880 UNI

Upozornenie:

Referenčné hodnoty

Pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 100305 TR
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	3,55 mm
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ocel' < 500 N/mm ²	vhodný	300	P
Ocel' < 750 N/mm ²	vhodný	250	P
Ocel' < 900 N/mm ²	vhodný	240	P
Ocel' < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	160	P
Ocel' < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	125	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	M
GG(G)	vhodný	220	K
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

APMT 100305 TR Typ UNI

215880 UNI