

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9740, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2133 INOX
GTIN	4067263078876
Trieda položky	GGN

Popis

Vhodné pre:

GARANT Power Q Mini fréza pre vysoké posuvy č. 213052 – 213058.

Obsah:

50 × 213070 INOX

Upozornenie:Smerné hodnoty použitia pre $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\ max}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,8 mm
Obsah	50
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ANGX 10T308ZEER
Typ	HB9740
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p\ max}$	0,8 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\ max}$	1 mm
Programovací polomer pri $a_{p\ max}$	1,6 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné
platničky na frézovanie**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	150	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

Príslušenstvo

ANGX 10T308ZEER Typ INOX

213070 INOX